

Прайс-лист от 17.05.2025

Тел.: (495) 276-7700 (многоканальный)      Офис: Москва, ул. Ибрагимова, д.31 Бизнес-центр РТС  
order@labteh.com      <https://labteh.com>

Цены указаны без НДС. Для получения дополнительной информации просьба связаться с нами.

Вискозиметр Cannon-Fenske, Ubbelodhe					
Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №100 (k=0,015, 3...15 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №100 (k=0,015, 3...15 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №150 (k=0,035, 7...35 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №150 (k=0,035, 7...35 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №200 (k=0,1, 20...100 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №200 (k=0,1, 20...100 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №25 (k=0,002, 0,4...1,6 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №25 (k=0,002, 0,4...1,6 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №300 (k=0,25, 50...200 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №300 (k=0,25, 50...200 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №350 (k=0,5, 100...500 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №350 (k=0,5, 100...500 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №400 (k=1,2, 240...1200 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №400 (k=1,2, 240...1200 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №450 (k=2,5, 500...2500 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №450 (k=2,5, 500...2500 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №50 (k=0,004, 0,8...3,2 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №50 (k=0,004, 0,8...3,2 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №500 (k=8, 1600...8000 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №500 (k=8, 1600...8000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №600 (k=20, 4000...20000 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	

## Вискозиметр Cannon-Fenske, Ubbelohde (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №600 (k=20, 4000...20000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №700 (k=20, 20000...80000 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №700 (k=20, 20000...80000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №75 (k=0,008, 1,6...6,4 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №75 (k=0,008, 1,6...6,4 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №0 (k=0.001, 0.3...1 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №0С (k=0.003, 0.6...3 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №0В (k=0.005, 1...5 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №1 (k=0.01, 2...10 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №1С (k=0.03, 6...30 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №1В (k=0.05, 10...50 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №2 (k=0.1, 20...100 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №2С (k=0.3, 60...300 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №2В (k=0.5, 100...500 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №3 (k=1.0, 200...1000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №3С (k=3.0, 600...3000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №3В (k=5.0, 1000...5000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №4 (k=10.0, 2000...10000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №4С (k=30.0, 6000...30000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №4В (k=50.0, 10000...50000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №5 (k=100.0, 20000...100000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	